

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L ₁	17 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1212F07
Celková dĺžka L	80 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500