

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Klinok	259015 12
Veľkosť stopky	25 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2525M15
Súprava pružín	259044 6
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Podložka	259031 37
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Skrutka klinku	259018 11
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Podložka Typ 37	259031 37
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500