

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
Držiak ISO-kód	SDHCR/L 1212F07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500