

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 37
Klinok	259015 12
Súprava pružín	259044 6
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 2525M15
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť doštičiek	15 mm
Skrutka klinku	259018 11
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 37	259031 37
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Klinok Typ 12	259015 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500