

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	15 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Skrutka klinku	259018 11
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Podložka	259031 37
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Klinok	259015 12
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 3232P15
Veľkosť stopky	32 mm
Súprava pružín	259044 6
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Podložka Typ 37	259031 37
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500