

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Držiak ISO-kód	SDHCR/L 1616H11
Veľkosť stopky	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	12 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500