

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20,5 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 3
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2020K11
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 3	269005 3
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500