

**SNMG 120404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 251162 CA510  |
| GTIN             | 4960664698721 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm            |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,2 - 2,5 mm      |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne       |
| Hlavné použitie                        | P                 |
| Lamač triesok                          | PQ                |
| Posuv $f$                              | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Typ                                    | CA510             |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 180 - 590 m/min   |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie      |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | SNMG 120404       |
| Počet výmien/rezných hrán              | 8                 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie