

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 13
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Velkosť stopky	32 mm
Súprava pružín	259044 7
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 3232P19
Velkosť doštičiek	19 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Klinok	259015 13
Podložka	259031 38
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 38	259031 38
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500