

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260306 20/11
GTIN	4045197652539
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Podložka	269005 3
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Držiak ISO-kód	SDHCR/L 2020K11
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2

269013 2

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 3

269005 3

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22

269028 22

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500