

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1010E07
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť stopky	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500