

**Vrták KOMET KUB® V464, Ø DC: 130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236660 130
GTIN	4047109090590
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

Vrták s vymeniteľnými doštičkami (vrtacie korunky) s vložkami vymeniteľných doštičiek a prípojkou ABS® T, pravorezný. Vložka vymeniteľných doštičiek pre vonkajšiu vložku je nastaviteľná o +5 mm v Ø. Používajte s držiakmi z ABS® N a predĺženiami ABS® T. Procesne spoľahlivé do 6 × D.

**Procesne spoľahlivé do 6×D.****Použitie:**

So strediacim hrotom č. 236661 – 236662.

S otočnými reznými platničkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah balenia:**

Vrtacia korunka s montážnymi dielmi.

**Upozornenie:**

Náhradné diely na vyžiadanie.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	127,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 10IP (2,8 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX06T304

Veľkosť centrovacieho hrotu	115
Počet rezných hrán Z	1
Menovitý-Ø D	130
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	90 mm
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP	239655 10IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 Typ 115	236661 115
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 Typ 115	236662 115
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8