

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 1616H11
Skrutka pre podložku	269013 2
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	269005 3
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 3	269005 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500