

**Vrták KOMET KUB® V464, Ø DC: 95mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236660 95
GTIN	4047109090538
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vrták s vymeniteľnými doštičkami (vrtacie korunky) s vložkami vymeniteľných doštičiek a prípojkou ABS® T, pravorezný. Vložka vymeniteľných doštičiek pre vonkajšiu vložku je nastaviteľná o +5 mm v Ø. Používajte s držiakmi z ABS® N a predĺženiami ABS® T. Procesne spoľahlivé do 6 × D.

Procesne spoľahlivé do 6×D.**Použitie:**

So strediacim hrotom č. 236661 – 236662.

S otočnými reznými platničkami č. 236740 – 237080.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka s montážnymi dielmi.

Upozornenie:

Náhradné diely na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Veľkosť centrovacieho hrotu	80
Vonkajší Ø D ₁	92,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 10IP (2,8 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX06T304
Menovitý-Ø D	95
Dĺžka previsu L _A	75 mm
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP	239655 10IP