

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
Držiak ISO-kód	E12M SDUCR/L07
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	11,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500