

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 252064 HB7020 |
| GTIN | 4045197699619 |
| Trieda položky | 21G |

Popis**Technický opis**

| | |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Posuv f | 0,2 - 0,5 mm/ot, |
| Lamač triesok | SM |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 120 - 350 m/min |
| Typ | HB7020 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060408 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |