

Garant**Súprava vyvrtávacích tyčí TK, ľavé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260325
GTIN	4045197652775
Trieda položky	29W

Technický opis

Držiak ISO-kód	E10K SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	E12M SDUCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Výška upínania L ₂	11,6 mm
Výška upínania L ₂	9,6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Výrobná norma

Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 10/07	260319 10/07
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 12/07	260319 12/07