

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E16R SDUCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	15,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500