

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	AH10K SDQCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L_3	7 mm
Dĺžka hlavy L_1	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500