

 KOMET**HSS strediaci hrot KOMET KUB® V464, TiN, Typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236661 80
GTIN	4047109025936
Trieda položky	24M

Technický opis

vhodné pre vrtáciu korunku	80 – 110 mm
Ø d ₂	16 mm
Typ	TiN
Zhoda	Oceľ
Zhoda	Hliník
Druh produktu	Obrábacia vložka pre strediace vrtanie a navrtanie