

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13,1 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	23,5 mm
Držiak ISO-kód	E20S SDUCR/L11
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18,9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500