

**Garant****Vyvrtávacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Trieda položky	21T

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Držiak ISO-kód	AH16Q SDQCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	20 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500