

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	7,5 mm
Držiak ISO-kód	E08K SDUCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	7,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500