



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260338 16/07
GTIN	4960664579570
Trieda položky	25U

## Technický opis

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11,7 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	20 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	80 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 4
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

	659906 500
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4