

**WNMG 080408, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,07 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie