

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	AH20R SDQCR/L11
Odsadenie stredu L ₃	12,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500