



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260338 16/11
GTIN	4960664579594
Trieda položky	25U

Technický opis

Držiak ISO-kód	A16Q SDUCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	23 mm
Dĺžka výčnelku L_1	80 mm
Odsadenie stredu L_3	14,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 3
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
\varnothing stopky D_s	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

	659906 500
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka, Typ: 3	269022 3