

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	E10K SDUCR/L07
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500