

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Trieda položky	21T

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	AH10K SDUCR/L07
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	14 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	50 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500