

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Držiak ISO-kód	AH25R SDQCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500