



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Trieda položky	25U

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A20R SDUCR/L11
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 3
Dĺžka výčnelku L_1	100 mm
Odsadenie stredu L_3	16,5 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
\varnothing stopky D_s	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Upínacia skrutka, Typ: 3	269022 3
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
	659906 500