

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	AH1216M SDUCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500