

**WNMG 080408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Lamač triesok	MQ
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie