

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	AH10K SDQCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500