

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	80 mm
Držiak ISO-kód	AH16Q SDUCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500