



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Trieda položky	25U

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 3
Držiak ISO-kód	A25S SDUCR/L11
Dĺžka výčnelku L ₁	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Odsadenie stredu L ₃	19 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
	659906 500
Upínacia skrutka, Typ: 3	269022 3