

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E20S SDUCR/L11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L ₃	13,1 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23,5 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	18,9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500