

Garant**Vyvrátavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Dĺžka hlavy L_1	30 mm
Držiak ISO-kód	AH16Q SDQCR/L07
Odsadenie stredu L_3	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500