

Garant**Súprava vyvrtávacích tyčí TK, pravé****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260324
GTIN	4045197652751
Trieda položky	29W

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E10K SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	E12M SDUCR/L07
Výška upínania L ₂	9,6 mm
Výška upínania L ₂	11,6 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Výrobná norma

Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 10/07	260318 10/07
Vyvrtavacia tyč TK Ø stopky / veľkosť doštičky 12/07	260318 12/07