

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	12,5 mm
Odsadenie stredu L_3	7,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	E08K SDUCR/L07
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L_2	7,6 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500