

Garant**Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	20 mm
Odsadenie stredu L ₃	10 mm
Držiak ISO-kód	AH16Q SDUCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500