

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A12L SDUCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500