

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	AH20R SDQCR/L11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	40 mm
Odsadenie stredu $L_3$	12,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	18 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5xD
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500