

Garant
Sada vyvrtávacích tyčí HSS, pravé

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260334
GTIN	4045197653055
Trieda položky	29W

Technický opis

Držiak ISO-kód	AH0810H SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	AH1012K SDUCR/L07
Držiak ISO-kód	AH1216M SDUCR/L07
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Výška upínania L ₂	11 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm

Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Šírka hrdla L ₄	10 mm
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1012/07	260332 1012/07
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 8/07	260332 8/07
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 1216/07	260332 1216/07
Vyvrátavacia tyč HSS Ø stopky / veľkosť doštičky 0810/07	260332 0810/07