

**Garant****Vyvrťavacia tyč HSS, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	100 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	26 mm
Držiak ISO-kód	AH20R SDUCR/L11
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	18 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8

269028 8

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500