



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Trieda položky	25U

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	14 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L_3	8,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A10L SDUCR/L07
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 4
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
\varnothing stopky D_s	10 mm
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka, Typ: 4	269022 4
	659906 500