



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Trieda položky	25U

## Technický opis

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16,5 mm
Držiak ISO-kód	A20R SDUCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269022 3
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	100 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	19 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka, Typ: 3	269022 3
	659906 500