

Garant**Vyvrtávacia tyč HSS, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0810/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Šírka hrdla L ₄	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Držiak ISO-kód	AH0810H SDUCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	5×D
Rezný materiál	HSS

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500