

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	A25R SDUCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu $L_3$	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania $L_2$	24 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500