



**Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, krátka, Ø Dmin – Ø Dmax: 30-41 mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	236680 30-41
GTIN	4047109262003
Trieda položky	24F

## Popis

### Prevedenie:

- Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi britmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
- Kompaktná konštrukcia nástroja.
- Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
- Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
- Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

### Upozornenie:

**Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.**

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

### Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

## Technický opis

Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	50 mm
---------------------------------	-------

Ø rozsah $D_{\min}$ - $D_{\max}$	30 - 41 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	25 mm
Prevedenie	krátka
Stopka	ABS
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

## Príslušenstvo

Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha$ = 90°Hrubovanie Držiak 30-41	236686 30-41
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha$ = 90°Dokončovanie Držiak 30-41	236688 30-41
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha$ = 80°Hrubovanie Držiak 30-41	236685 30-41
Držiak KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrťavaciu hlavu $\alpha$ = 80°Hrubovanie Držiak 30-41	236684 30-41